

田植同時処理機 散布目盛目安表



1キロ粒剤75

®は北興化学工業株式会社の登録商標

注意

散布目盛目安表は、散布の目安です。

圃場によって条件が変わりますので、必ず試しまきを行い、目盛の微調整を行ってください。

【PSR(ヤンマー)散布目盛目安表】

条数	株数											
	37株	40株	43株	45株	50株	55株	60株	65株	70株	80株	85株	90株
4条	3.1	2.8	2.7	2.6	2.4	2.2	2.0	1.9	1.8	1.5	1.4	1.4
5条	3.8	3.5	3.2	3.1	2.8	2.7	2.5	2.3	2.2	1.9	1.8	1.7
6条	4.5	4.1	3.8	3.7	3.3	3.1	2.8	2.7	2.5	2.2	2.2	2.0
7条	5.3	4.9	4.5	4.3	3.8	3.5	3.2	3.0	2.8	2.6	2.4	2.3
8条	6.2	5.7	5.3	5.0	4.4	4.0	3.7	3.4	3.2	2.8	2.8	2.6

【GS2(共立)散布目盛目安表】

低速モード

GS2

条数／株数	40	50	60	70 ^{*1}
4条植え	4.5	4.0	3.5	3.0
5条植え	5.0	4.5	4.0	3.5
6条植え	6.0	5.0	4.5	4.0

GS2W

条数／株数	40	50	60	70 ^{*1}
7条植え	5.5	4.5	4.0	3.5
8条植え	6.0	5.0	4.0	3.5
10条植え	7.0	6.0	5.0	4.5

*1 植付株数が70株の場合、田植え機の作業速度は0.9m/s以下で使用してください。

中速モード

GS2

条数／株数	40	50	60	70	80 ^{*2}	90 ^{*3}
4条植え	6.0	5.5	5.0	4.5	4.0	3.5
5条植え	6.5	6.0	5.5	5.0	4.5	4.0
6条植え	7.5	6.5	6.0	5.5	5.0	4.5

GS2W

条数／株数	40	50	60	70	80 ^{*2}	90 ^{*3}
7条植え	7.0	6.0	5.5	5.0	4.5	4.0
8条植え	7.5	6.5	5.5	5.0	5.0	4.5
10条植え	8.5	7.5	6.5	6.0	5.5	5.0

*2 植付株数が80株の場合、田植え機の作業速度は1.3m/s以下で使用してください。

*3 植付株数が90株の場合、田植え機の作業速度は1.0m/s以下で使用してください。

高速モード

GS2

条数／株数	40	50	60	70	80 ^{*2}	90 ^{*4}
4条植え	7.5	7.0	6.5	6.0	5.5	5.0
5条植え	8.0	7.5	7.0	6.5	6.0	5.5
6条植え	9.0	8.0	7.5	7.0	6.5	6.0

GS2W

条数／株数	40	50	60	70	80 ^{*2}	90 ^{*4}
7条植え	8.5	7.5	7.0	6.5	6.0	5.5
8条植え	9.0	8.0	7.0	6.5	6.5	6.0
10条植え	10.0	9.0	8.0	7.5	7.0	6.5

*2 植付株数が80株の場合、田植え機の作業速度は1.3m/s以下で使用してください。

*4 植付株数が90株の場合、田植え機の作業速度は1.5m/s以下で使用してください。

※指定作業速度を超えて作業すると、散布機のシャッターが開いたままとなり、適正な散布が出来ません。

★田植機の作業速度が ～1.0 m/ s までの場合・・・「低速」モード

★田植機の作業速度が1.0～1.5 m/ s までの場合・・・「中速」モード

★田植機の作業速度が1.5～1.85m/ s までの場合・・・「高速」モード



散布目盛目安表は、散布の目安です。

圃場によって条件が変わりますので、必ず試しまきをを行い、目盛の微調整を行ってください。



【こまきちゃん散布目盛目安表】

SCS-10(井関)

株間 (cm)	条数と横送り回数 (回)																					
	4条		5条					6条					7条					8条				
	20	24	16	18	20	24	28	16	18	20	24	28	16	18	20	24	28	16	18	20	24	28
14	1.3	1.7	1.3	1.5	1.7	2.2	2.6	1.7	1.9	2.2	2.7	3.2	2.0	2.3	2.6	3.2	3.8	2.3	2.7	3.0	3.7	4.4
16	1.6	1.9	1.6	1.8	2.0	2.5	3.0	1.9	2.2	2.5	3.1	3.7	2.3	2.7	3.0	3.7	4.4	2.7	3.1	3.5	4.3	5.0
18	1.8	2.2	1.8	2.1	2.3	2.9	3.4	2.2	2.6	2.9	3.5	4.2	2.7	3.1	3.4	4.2	5.0	3.1	3.5	4.0	4.9	5.7
22	2.3	2.8	2.3	2.6	3.0	3.6	4.3	2.8	3.2	3.6	4.4	5.2	3.4	3.8	4.3	5.2	6.2	3.9	4.4	5.0	6.0	7.1
23	2.4	3.0	2.4	2.8	3.1	3.8	4.5	3.0	3.4	3.8	4.6	5.5	3.5	4.0	4.5	5.5	6.5	4.1	4.6	5.2	6.3	7.4
26	2.8	3.4	2.8	3.2	3.6	4.3	5.1	3.4	3.9	4.3	5.3	6.2	4.0	4.6	5.1	6.2	7.3	4.7	5.3	5.9	7.2	8.4
30	3.3	4.0	3.3	3.7	4.2	5.1	6.0	4.0	4.5	5.1	6.2	7.3	4.7	5.3	6.0	7.3	8.5	5.4	6.2	6.9	8.3	9.8

SCS-30(井関)

株間 (cm)	条数と横送り回数 (回)																					
	4条		5条					6条					7条					8条				
	20	24	16	18	20	24	28	16	18	20	24	28	16	18	20	24	28	16	18	20	24	28
14	1.2	1.5	1.2	1.4	1.6	1.9	2.2	1.5	1.7	1.9	2.3	2.7	1.8	2.0	2.2	2.7	3.2	2.0	2.3	2.6	3.1	3.6
16	1.4	1.7	1.4	1.6	1.8	2.2	2.6	1.7	2.0	2.2	2.7	3.1	2.0	2.3	2.6	3.1	3.6	2.4	2.7	3.0	3.6	4.2
18	1.6	2.0	1.6	1.8	2.1	2.5	2.9	2.0	2.2	2.5	3.0	3.5	2.3	2.6	2.9	3.5	4.1	2.7	3.0	3.3	4.0	4.7
22	2.0	2.4	2.0	2.3	2.5	3.1	3.6	2.4	2.7	3.1	3.7	4.3	2.8	3.2	3.6	4.3	5.0	3.3	3.7	4.1	4.9	5.8
23	2.1	2.5	2.1	2.4	2.6	3.2	3.7	2.5	2.9	3.2	3.9	4.5	3.0	3.4	3.7	4.5	5.3	3.4	3.9	4.3	5.2	6.0
26	2.4	2.9	2.4	2.7	3.0	3.6	4.2	2.9	3.3	3.6	4.4	5.1	3.4	3.8	4.2	5.1	6.0	3.9	4.4	4.9	5.9	6.8
30	2.8	3.3	2.8	3.1	3.5	4.2	4.9	3.3	3.8	4.2	5.1	5.9	3.9	4.4	4.9	5.9	6.9	4.5	5.1	5.6	6.8	7.9

CS-10(クボタ)

株間 (cm)	条数と横送り回数 (回)														
	4条			5条			6条			8条			10条		
	16	20	26	16	20	26	16	20	26	16	20	26	16	20	26
12	1.2	1.6	2.1	1.6	2.0	2.8	1.9	2.5	3.4	2.7	3.5	4.7	3.5	4.5	5.9
13	1.3	1.7	2.3	1.7	2.2	3.0	2.1	2.8	3.7	3.0	3.8	5.1	3.8	4.9	6.4
14	1.4	1.9	2.6	1.9	2.4	3.3	2.3	3.0	4.0	3.2	4.1	5.5	4.1	5.3	7.0
16	1.7	2.2	3.0	2.2	2.9	3.8	2.7	3.5	4.7	3.8	4.8	6.3	4.8	6.1	8.0
18	1.9	2.5	3.4	2.5	3.3	4.3	3.1	4.0	5.3	4.3	5.4	7.2	5.4	6.9	9.1
21	2.3	3.0	4.0	3.0	3.9	5.1	3.7	4.7	6.2	5.0	6.4	8.4	6.4	8.1	10.7
24	2.7	3.5	4.7	3.5	4.5	5.9	4.3	5.4	7.2	5.8	7.4	9.7	7.4	9.3	12.2

CS-20(クボタ)

株間 (cm)	条数と横送り回数 (回)														
	4条			5条			6条			8条			10条		
	16	20	26	16	20	26	16	20	26	16	20	26	16	20	26
12	1.1	1.4	1.8	1.4	1.8	2.3	1.7	2.1	2.8	2.3	2.8	3.7	2.8	3.5	4.6
13	1.2	1.5	2.0	1.5	1.9	2.5	1.8	2.3	3.0	2.5	3.1	4.0	3.1	3.8	5.0
14	1.3	1.6	2.1	1.6	2.1	2.7	2.0	2.5	3.2	2.6	3.3	4.3	3.3	4.1	5.4
16	1.5	1.9	2.5	1.9	2.4	3.1	2.3	2.8	3.7	3.0	3.8	4.9	3.8	4.7	6.2
18	1.7	2.1	2.8	2.1	2.7	3.5	2.6	3.2	4.2	3.4	4.3	5.5	4.3	5.3	6.9
21	2.0	2.5	3.2	2.5	3.1	4.0	3.0	3.7	4.9	4.0	5.0	6.5	5.0	6.2	8.1
24	2.3	2.8	3.7	2.8	3.5	4.6	3.4	4.3	5.5	4.5	5.7	7.4	5.7	7.1	9.3

CS-30(クボタ)

株間 (cm)	条数と横送り回数 (回)														
	4条			5条			6条			8条			10条		
	16	20	26	16	20	26	16	20	26	16	20	26	16	20	26
12	1.1	1.4	1.9	1.4	1.8	2.4	1.7	2.2	2.9	2.4	3.0	3.9	3.0	3.7	4.9
13	1.2	1.6	2.1	1.6	2.0	2.6	1.9	2.4	3.1	2.6	3.2	4.2	3.2	4.0	5.3
14	1.3	1.7	2.2	1.7	2.1	2.8	2.0	2.6	3.4	2.8	3.5	4.5	3.5	4.4	5.7
16	1.5	1.9	2.6	1.9	2.5	3.2	2.4	3.0	3.9	3.2	4.0	5.2	4.0	5.0	6.5
18	1.7	2.2	2.9	2.2	2.8	3.6	2.7	3.3	4.4	3.6	4.5	5.9	4.5	5.6	7.3
21	2.0	2.6	3.4	2.6	3.2	4.2	3.1	3.9	5.1	4.2	5.2	6.8	5.2	6.6	8.6
24	2.4	3.0	3.9	3.0	3.7	4.9	3.6	4.5	5.9	4.8	6.0	7.8	6.0	7.5	9.8

CS100(クボタ)

株間 (cm)	条数		
	5条	6条	8条
14	1.9	2.3	3.1
16	2.2	2.7	3.6
18	2.5	3.0	4.1
21	2.9	3.5	4.7
24	3.4	4.1	5.4
30	4.2	5.1	6.8

【こまきちゃんmini散布目盛目安表】

クボタ乗用田植機[ZP43L,45L] (植付条数4) 用

横送り回数		20回		26回	
株間 (cm)	株数 (株/3.3m2)	計量 (g)	ポリリューム (目安)	計量 (g)	ポリリューム (目安)
14	80	33	3.5~4.0	43	4.0~4.5
16	70	38	4.0~4.5	49	4.5~5.0
18	60	43	4.0~4.5	55	5.0~5.5
21	50	50	5.0~5.5	65	5.5~6.0
24	45	57	5.0~5.5	74	6.5~7.0
28	40	67	6.0~6.5	86	7.5~8.0

* 実際の田植機には設定の無い欄がある場合があります。

クボタ乗用田植機[ZP50L] (植付条数5) 用

横送り回数		20回		26回	
株間 (cm)	株数 (株/3.3m2)	計量 (g)	ポリリューム (目安)	計量 (g)	ポリリューム (目安)
14	80	42	4.0~4.5	54	5.0~5.5
16	70	48	4.5~5.0	62	5.5~6.0
18	60	54	5.0~5.5	70	6.0~6.5
21	50	63	5.5~6.0	81	7.0~7.5
24	45	72	6.5~7.0	93	8.0~8.5
28	40	84	7.5~8.0	109	9.5~10.0

注意 散布目盛目安表は、散布の目安です。
圃場によっては条件が変わりますので、必ず試しまきを行い、目盛の微調整を行ってください。

【イノベーターⅡ/まくべえⅡ 散布目盛目安表(MGT-500A)】

条数	株間 (cm)	横送り回数							
		16	18	20	22	24	26	28	30
4 条 植 え	12	3.0 ～ 3.5	3.0 ～ 3.5	3.5 ～ 4.0	3.5 ～ 4.0	3.5 ～ 4.0	3.5 ～ 4.0	3.5 ～ 4.0	4.0 ～ 4.5
	14	3.0 ～ 3.5	3.5 ～ 4.0	3.5 ～ 4.0	3.5 ～ 4.0	3.5 ～ 4.0	4.0 ～ 4.5	4.0 ～ 4.5	4.0 ～ 4.5
	18	3.5 ～ 4.0	3.5 ～ 4.0	4.0 ～ 4.5	4.0 ～ 4.5	4.0 ～ 4.5	4.5 ～ 5.0	4.5 ～ 5.0	4.5 ～ 5.0
	22	4.0 ～ 4.5	4.0 ～ 4.5	4.5 ～ 5.0	4.5 ～ 5.0	4.5 ～ 5.0	4.5 ～ 5.0	5.0 ～ 5.5	5.0 ～ 5.5
	24	4.0 ～ 4.5	4.0 ～ 4.5	4.5 ～ 5.0	4.5 ～ 5.0	4.5 ～ 5.0	5.0 ～ 5.5	5.0 ～ 5.5	5.0 ～ 5.5
	25	4.0 ～ 4.5	4.0 ～ 4.5	4.5 ～ 5.0	4.5 ～ 5.0	5.0 ～ 5.5	5.0 ～ 5.5	5.0 ～ 5.5	5.0 ～ 5.5
	28	4.5 ～ 5.0	4.5 ～ 5.0	4.5 ～ 5.0	5.0 ～ 5.5	5.0 ～ 5.5	5.0 ～ 5.5	5.0 ～ 5.5	5.5 ～ 6.0
5 条 植 え	12	3.5 ～ 4.0	3.5 ～ 4.0	3.5 ～ 4.0	3.5 ～ 4.0	4.0 ～ 4.5	4.0 ～ 4.5	4.0 ～ 4.5	4.5 ～ 5.0
	14	3.5 ～ 4.0	3.5 ～ 4.0	4.0 ～ 4.5	4.0 ～ 4.5	4.0 ～ 4.5	4.5 ～ 5.0	4.5 ～ 5.0	4.5 ～ 5.0
	18	4.0 ～ 4.5	4.0 ～ 4.5	4.0 ～ 4.5	4.5 ～ 5.0	4.5 ～ 5.0	4.5 ～ 5.0	5.0 ～ 5.5	5.0 ～ 5.5
	22	4.5 ～ 5.0	4.5 ～ 5.0	4.5 ～ 5.0	5.0 ～ 5.5	5.0 ～ 5.5	5.0 ～ 5.5	5.0 ～ 5.5	5.5 ～ 6.0
	24	4.5 ～ 5.0	4.5 ～ 5.0	5.0 ～ 5.5	5.0 ～ 5.5	5.0 ～ 5.5	5.0 ～ 5.5	5.5 ～ 6.0	5.5 ～ 6.0
	25	4.5 ～ 5.0	5.0 ～ 5.5	5.0 ～ 5.5	5.0 ～ 5.5	5.5 ～ 6.0	5.5 ～ 6.0	5.5 ～ 6.0	5.5 ～ 6.0
	28	5.0 ～ 5.5	5.0 ～ 5.5	5.0 ～ 5.5	5.0 ～ 5.5	5.5 ～ 6.0	5.5 ～ 6.0	6.0 ～ 6.5	6.0 ～ 6.5
6 条 植 え	12	3.5 ～ 4.0	3.5 ～ 4.0	4.0 ～ 4.5	4.0 ～ 4.5	4.0 ～ 4.5	4.5 ～ 5.0	4.5 ～ 5.0	4.5 ～ 5.0
	14	4.0 ～ 4.5	4.0 ～ 4.5	4.0 ～ 4.5	4.5 ～ 5.0	4.5 ～ 5.0	4.5 ～ 5.0	5.0 ～ 5.5	5.0 ～ 5.5
	18	4.0 ～ 4.5	4.5 ～ 5.0	4.5 ～ 5.0	5.0 ～ 5.5	5.0 ～ 5.5	5.0 ～ 5.5	5.5 ～ 6.0	5.5 ～ 6.0
	22	4.5 ～ 5.0	5.0 ～ 5.5	5.0 ～ 5.5	5.0 ～ 5.5	5.5 ～ 6.0	5.5 ～ 6.0	5.5 ～ 6.0	6.0 ～ 6.5
	24	5.0 ～ 5.5	5.0 ～ 5.5	5.0 ～ 5.5	5.5 ～ 6.0	5.5 ～ 6.0	5.5 ～ 6.0	6.0 ～ 6.5	6.0 ～ 6.5
	25	5.0 ～ 5.5	5.0 ～ 5.5	5.5 ～ 6.0	5.5 ～ 6.0	5.5 ～ 6.0	6.0 ～ 6.5	6.0 ～ 6.5	6.5 ～ 7.0
	28	5.0 ～ 5.5	5.5 ～ 6.0	5.5 ～ 6.0	5.5 ～ 6.0	6.0 ～ 6.5	6.0 ～ 6.5	6.5 ～ 7.0	6.5 ～ 7.0
7 条 植 え	12	4.0 ～ 4.5	4.0 ～ 4.5	4.0 ～ 4.5	4.5 ～ 5.0	4.5 ～ 5.0	4.5 ～ 5.0	5.0 ～ 5.5	5.0 ～ 5.5
	14	4.0 ～ 4.5	4.5 ～ 5.0	4.5 ～ 5.0	4.5 ～ 5.0	5.0 ～ 5.5	5.0 ～ 5.5	5.0 ～ 5.5	5.0 ～ 5.5
	18	4.5 ～ 5.0	5.0 ～ 5.5	5.0 ～ 5.5	5.0 ～ 5.5	5.5 ～ 6.0	5.5 ～ 6.0	5.5 ～ 6.0	6.0 ～ 6.5
	22	5.0 ～ 5.5	5.0 ～ 5.5	5.5 ～ 6.0	5.5 ～ 6.0	5.5 ～ 6.0	6.0 ～ 6.5	6.0 ～ 6.5	6.5 ～ 7.0
	24	5.0 ～ 5.5	5.0 ～ 5.5	5.5 ～ 6.0	5.5 ～ 6.0	5.5 ～ 6.0	6.0 ～ 6.5	6.5 ～ 7.0	6.5 ～ 7.0
	25	5.0 ～ 5.5	5.5 ～ 6.0	5.5 ～ 6.0	6.0 ～ 6.5	6.0 ～ 6.5	6.0 ～ 6.5	6.5 ～ 7.0	7.0 ～ 7.5
	28	5.5 ～ 6.0	5.5 ～ 6.0	6.0 ～ 6.5	6.0 ～ 6.5	6.5 ～ 7.0	6.5 ～ 7.0	7.0 ～ 7.5	7.5 ～ 8.0
8 条 植 え	12	4.0 ～ 4.5	4.0 ～ 4.5	4.5 ～ 5.0	4.5 ～ 5.0	5.0 ～ 5.5	5.0 ～ 5.5	5.0 ～ 5.5	5.0 ～ 5.5
	14	4.5 ～ 5.0	4.5 ～ 5.0	4.5 ～ 5.0	5.0 ～ 5.5	5.0 ～ 5.5	5.0 ～ 5.5	5.5 ～ 6.0	5.5 ～ 6.0
	18	5.0 ～ 5.5	5.0 ～ 5.5	5.0 ～ 5.5	5.5 ～ 6.0	5.5 ～ 6.0	5.5 ～ 6.0	6.0 ～ 6.5	6.0 ～ 6.5
	22	5.5 ～ 6.0	5.5 ～ 6.0	5.5 ～ 6.0	6.0 ～ 6.5	6.0 ～ 6.5	6.5 ～ 7.0	6.5 ～ 7.0	7.0 ～ 7.5
	24	5.5 ～ 6.0	5.5 ～ 6.0	6.0 ～ 6.5	6.0 ～ 6.5	6.5 ～ 7.0	6.5 ～ 7.0	7.0 ～ 7.5	7.5 ～ 8.0
	25	5.5 ～ 6.0	5.5 ～ 6.0	6.0 ～ 6.5	6.0 ～ 6.5	6.5 ～ 7.0	7.0 ～ 7.5	7.0 ～ 7.5	7.5 ～ 8.0
	28	5.5 ～ 6.0	6.0 ～ 6.5	6.0 ～ 6.5	6.5 ～ 7.0	7.0 ～ 7.5	7.5 ～ 8.0	8.0 ～ 8.5	8.0 ～ 8.5
10 条 植 え	12	4.5 ～ 5.0	4.5 ～ 5.0	5.0 ～ 5.5	5.0 ～ 5.5	5.0 ～ 5.5	5.5 ～ 6.0	5.5 ～ 6.0	5.5 ～ 6.0
	14	4.5 ～ 5.0	5.0 ～ 5.5	5.0 ～ 5.5	5.5 ～ 6.0	5.5 ～ 6.0	5.5 ～ 6.0	6.0 ～ 6.5	6.0 ～ 6.5
	18	5.0 ～ 5.5	5.5 ～ 6.0	5.5 ～ 6.0	6.0 ～ 6.5	6.0 ～ 6.5	6.5 ～ 7.0	6.5 ～ 7.0	7.0 ～ 7.5
	22	5.5 ～ 6.0	6.0 ～ 6.5	6.0 ～ 6.5	6.5 ～ 7.0	7.0 ～ 7.5	7.5 ～ 8.0	8.0 ～ 8.5	8.0 ～ 8.5
	24	6.0 ～ 6.5	6.0 ～ 6.5	6.5 ～ 7.0	7.0 ～ 7.5	7.5 ～ 8.0	8.0 ～ 8.5	8.0 ～ 8.5	8.5 ～ 9.0
	25	6.0 ～ 6.5	6.5 ～ 7.0	6.5 ～ 7.0	7.0 ～ 7.5	7.5 ～ 8.0	8.0 ～ 8.5	8.5 ～ 9.0	8.5 ～ 9.0
	28	6.0 ～ 6.5	6.5 ～ 7.0	7.0 ～ 7.5	8.0 ～ 8.5	8.0 ～ 8.5	8.5 ～ 9.0	8.5 ～ 9.0	9.0 ～ 9.5

注意

散布目盛目安表は、散布の目安です。
圃場によっては条件が変わりますので、必ず試しまきを行い、目盛の微調整を行ってください。

【イノベーターⅡ/まくべえⅡ散布目盛目安表（MGT-800A）】

条 数	株間 (cm)	横送り回数							
		16	18	20	22	24	26	28	30
4 条 植 え	12	1.0 ～ 1.5	1.0 ～ 1.5	1.0 ～ 1.5	1.0 ～ 1.5	1.5 ～ 2.0	1.5 ～ 2.0	1.5 ～ 2.0	1.5 ～ 2.0
	14	1.0 ～ 1.5	1.0 ～ 1.5	1.5 ～ 2.0	1.5 ～ 2.0	1.5 ～ 2.0	1.5 ～ 2.0	2.0 ～ 2.5	2.0 ～ 2.5
	18	1.5 ～ 2.0	1.5 ～ 2.0	1.5 ～ 2.0	2.0 ～ 2.5	2.0 ～ 2.5	2.0 ～ 2.5	2.5 ～ 3.0	2.5 ～ 3.0
	22	1.5 ～ 2.0	2.0 ～ 2.5	2.0 ～ 2.5	2.5 ～ 3.0	2.5 ～ 3.0	2.5 ～ 3.0	2.5 ～ 3.0	3.0 ～ 3.5
	24	2.0 ～ 2.5	2.0 ～ 2.5	2.0 ～ 2.5	2.5 ～ 3.0	2.5 ～ 3.0	2.5 ～ 3.0	3.0 ～ 3.5	3.0 ～ 3.5
	25	2.0 ～ 2.5	2.0 ～ 2.5	2.5 ～ 3.0	2.5 ～ 3.0	2.5 ～ 3.0	3.0 ～ 3.5	3.0 ～ 3.5	3.5 ～ 4.0
	28	2.0 ～ 2.5	2.5 ～ 3.0	2.5 ～ 3.0	2.5 ～ 3.0	3.0 ～ 3.5	3.0 ～ 3.5	3.5 ～ 4.0	3.5 ～ 4.0
5 条 植 え	12	1.0 ～ 1.5	1.5 ～ 2.0	1.5 ～ 2.0	1.5 ～ 2.0	1.5 ～ 2.0	2.0 ～ 2.5	2.0 ～ 2.5	2.0 ～ 2.5
	14	1.5 ～ 2.0	1.5 ～ 2.0	1.5 ～ 2.0	2.0 ～ 2.5	2.0 ～ 2.5	2.0 ～ 2.5	2.5 ～ 3.0	2.5 ～ 3.0
	18	1.5 ～ 2.0	2.0 ～ 2.5	2.0 ～ 2.5	2.5 ～ 3.0	2.5 ～ 3.0	2.5 ～ 3.0	3.0 ～ 3.5	3.0 ～ 3.5
	22	2.0 ～ 2.5	2.5 ～ 3.0	2.5 ～ 3.0	2.5 ～ 3.0	3.0 ～ 3.5	3.0 ～ 3.5	3.5 ～ 4.0	3.5 ～ 4.0
	24	2.0 ～ 2.5	2.5 ～ 3.0	2.5 ～ 3.0	3.0 ～ 3.5	3.0 ～ 3.5	3.5 ～ 4.0	3.5 ～ 4.0	4.0 ～ 4.5
	25	2.5 ～ 3.0	2.5 ～ 3.0	3.0 ～ 3.5	3.0 ～ 3.5	3.5 ～ 4.0	3.5 ～ 4.0	3.5 ～ 4.0	4.0 ～ 4.5
	28	2.5 ～ 3.0	3.0 ～ 3.5	3.0 ～ 3.5	3.5 ～ 4.0	3.5 ～ 4.0	4.0 ～ 4.5	4.0 ～ 4.5	4.5 ～ 5.0
6 条 植 え	12	1.5 ～ 2.0	1.5 ～ 2.0	1.5 ～ 2.0	2.0 ～ 2.5	2.0 ～ 2.5	2.0 ～ 2.5	2.5 ～ 3.0	2.5 ～ 3.0
	14	1.5 ～ 2.0	2.0 ～ 2.5	2.0 ～ 2.5	2.0 ～ 2.5	2.5 ～ 3.0	2.5 ～ 3.0	2.5 ～ 3.0	3.0 ～ 3.5
	18	2.0 ～ 2.5	2.5 ～ 3.0	2.5 ～ 3.0	2.5 ～ 3.0	3.0 ～ 3.5	3.0 ～ 3.5	3.5 ～ 4.0	3.5 ～ 4.0
	22	2.5 ～ 3.0	2.5 ～ 3.0	3.0 ～ 3.5	3.0 ～ 3.5	3.5 ～ 4.0	3.5 ～ 4.0	4.0 ～ 4.5	4.0 ～ 4.5
	24	2.5 ～ 3.0	3.0 ～ 3.5	3.0 ～ 3.5	3.5 ～ 4.0	3.5 ～ 4.0	4.0 ～ 4.5	4.0 ～ 4.5	4.5 ～ 5.0
	25	2.5 ～ 3.0	3.0 ～ 3.5	3.5 ～ 4.0	3.5 ～ 4.0	4.0 ～ 4.5	4.0 ～ 4.5	4.5 ～ 5.0	4.5 ～ 5.0
	28	3.0 ～ 3.5	3.5 ～ 4.0	3.5 ～ 4.0	4.0 ～ 4.5	4.0 ～ 4.5	4.5 ～ 5.0	4.5 ～ 5.0	5.0 ～ 5.5
7 条 植 え	12	1.5 ～ 2.0	2.0 ～ 2.5	2.0 ～ 2.5	2.0 ～ 2.5	2.5 ～ 3.0	2.5 ～ 3.0	2.5 ～ 3.0	3.0 ～ 3.5
	14	2.0 ～ 2.5	2.0 ～ 2.5	2.5 ～ 3.0	2.5 ～ 3.0	2.5 ～ 3.0	3.0 ～ 3.5	3.0 ～ 3.5	3.0 ～ 3.5
	18	2.5 ～ 3.0	2.5 ～ 3.0	3.0 ～ 3.5	3.0 ～ 3.5	3.5 ～ 4.0	3.5 ～ 4.0	3.5 ～ 4.0	4.0 ～ 4.5
	22	2.5 ～ 3.0	3.0 ～ 3.5	3.5 ～ 4.0	3.5 ～ 4.0	4.0 ～ 4.5	4.0 ～ 4.5	4.5 ～ 5.0	4.5 ～ 5.0
	24	3.0 ～ 3.5	3.5 ～ 4.0	3.5 ～ 4.0	4.0 ～ 4.5	4.0 ～ 4.5	4.5 ～ 5.0	4.5 ～ 5.0	5.0 ～ 5.5
	25	3.0 ～ 3.5	3.5 ～ 4.0	3.5 ～ 4.0	4.0 ～ 4.5	4.5 ～ 5.0	4.5 ～ 5.0	5.0 ～ 5.5	5.0 ～ 5.5
	28	3.5 ～ 4.0	3.5 ～ 4.0	4.0 ～ 4.5	4.5 ～ 5.0	4.5 ～ 5.0	5.0 ～ 5.5	5.5 ～ 6.0	5.5 ～ 6.0
8 条 植 え	12	2.0 ～ 2.5	2.0 ～ 2.5	2.0 ～ 2.5	2.5 ～ 3.0	2.5 ～ 3.0	2.5 ～ 3.0	3.0 ～ 3.5	3.0 ～ 3.5
	14	2.0 ～ 2.5	2.5 ～ 3.0	2.5 ～ 3.0	2.5 ～ 3.0	3.0 ～ 3.5	3.0 ～ 3.5	3.5 ～ 4.0	3.5 ～ 4.0
	18	2.5 ～ 3.0	3.0 ～ 3.5	3.0 ～ 3.5	3.5 ～ 4.0	3.5 ～ 4.0	4.0 ～ 4.5	4.0 ～ 4.5	4.5 ～ 5.0
	22	3.0 ～ 3.5	3.5 ～ 4.0	3.5 ～ 4.0	4.0 ～ 4.5	4.5 ～ 5.0	4.5 ～ 5.0	5.0 ～ 5.5	5.0 ～ 5.5
	24	3.5 ～ 4.0	3.5 ～ 4.0	4.0 ～ 4.5	4.5 ～ 5.0	4.5 ～ 5.0	5.0 ～ 5.5	5.0 ～ 5.5	5.5 ～ 6.0
	25	3.5 ～ 4.0	4.0 ～ 4.5	4.0 ～ 4.5	4.5 ～ 5.0	5.0 ～ 5.5	5.0 ～ 5.5	5.5 ～ 6.0	5.5 ～ 6.0
	28	4.0 ～ 4.5	4.0 ～ 4.5	4.5 ～ 5.0	5.0 ～ 5.5	5.0 ～ 5.5	5.5 ～ 6.0	6.0 ～ 6.5	6.0 ～ 6.5
10 条 植 え	12	2.0 ～ 2.5	2.5 ～ 3.0	2.5 ～ 3.0	3.0 ～ 3.5	3.0 ～ 3.5	3.5 ～ 4.0	3.5 ～ 4.0	4.0 ～ 4.5
	14	2.5 ～ 3.0	3.0 ～ 3.5	3.0 ～ 3.5	3.5 ～ 4.0	3.5 ～ 4.0	4.0 ～ 4.5	4.0 ～ 4.5	4.5 ～ 5.0
	18	3.0 ～ 3.5	3.5 ～ 4.0	4.0 ～ 4.5	4.0 ～ 4.5	4.5 ～ 5.0	4.5 ～ 5.0	5.0 ～ 5.5	5.5 ～ 6.0
	22	3.5 ～ 4.0	4.0 ～ 4.5	4.5 ～ 5.0	5.0 ～ 5.5	5.0 ～ 5.5	5.5 ～ 6.0	6.0 ～ 6.5	6.0 ～ 6.5
	24	4.0 ～ 4.5	4.5 ～ 5.0	5.0 ～ 5.5	5.0 ～ 5.5	5.5 ～ 6.0	6.0 ～ 6.5	6.0 ～ 6.5	6.5 ～ 7.0
	25	4.0 ～ 4.5	4.5 ～ 5.0	5.0 ～ 5.5	5.5 ～ 6.0	5.5 ～ 6.0	6.0 ～ 6.5	6.5 ～ 7.0	6.5 ～ 7.0
	28	4.5 ～ 5.0	5.0 ～ 5.5	5.5 ～ 6.0	6.0 ～ 6.5	6.0 ～ 6.5	6.5 ～ 7.0	7.0 ～ 7.5	7.0 ～ 7.5

試験はイノベーターⅡ（MGT-800A）で実施